


Die Schaltung ist ein Nachbau des Originals. Die Bauteile sind in der Liste angegeben. Die Werte sind in Ohm, Volt, Ampere, Millifarad, Mikrofaraad, Nanofaraad, Picofaraad, Millisekunde, Mikrosekunde, Nanosekunde, Picosekunde angegeben. Die Werte sind in der Liste angegeben.

Die Schaltung ist ein Nachbau des Originals. Die Bauteile sind in der Liste angegeben. Die Werte sind in Ohm, Volt, Ampere, Millifarad, Mikrofaraad, Nanofaraad, Picofaraad, Millisekunde, Mikrosekunde, Nanosekunde, Picosekunde angegeben. Die Werte sind in der Liste angegeben.



S II	Start	1500 Hz
Automat	ohne Filter	
Stop	900 Hz	

Klemmen 1-2-3 bei 110-145 V kurzschliessen

Referenz:	Mat.:	Norm:	Stückzahl:
Type:	Dim.:	brutto:	Modell Nr.:
Prinzipschema zum Hellschreiber Type HSG 2			Meßstab: Gez.: 17.12.45
EMA A.-G. Meilen-Zürich			Gepr.: Erteilt durch: Erteilt bei:
			No. 1/96